

Module d interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~ avec élément d éclairage LED orange 230 V~ interrupteur de série



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3115 00	1/10	33,21	01	4010337064473
 sans griffes de fixation	3825 00	1/10	33,21	01	4010337038900

Caractéristiques

- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage	
- 3115 00:	32 mm
- 3825 00:	23 mm
section de raccordement	
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Etendue de la livraison

- Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.
