

Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~ avec plaque de montage et élément d'éclairage LED orange 230 V~ Interrupteur inverseur universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	3116 13	1/10	34,82	13	4010337112471

Caractéristiques

- Avec élément d'éclairage LED.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Caractéristiques techniques

section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.
- Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.