GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec élément d éclairage LED orange 230 V~ interrupteur de série



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3135 00	1/10	41,02	01	4010337038917
 sans griffes de fixation	3845 00	1/10	41,02	01	4010337064398

Caractéristiques

- Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- La position uniforme des bascules qui en résulte permet de donner une apparence ordonnée et de qualité à l’installation électrique.
- L’esthétique est considérablement améliorée, surtout en cas de combinaisons multiples, par exemple avec plusieurs interrupteurs dans un même cadre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage	
- 3135 00:	32 mm
- 3845 00:	23 mm
Puissance nominale	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Etendue de la livraison

- Élément d’éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.