


Module interrupteur et bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ interrupteur inverseur / bouton-poussoir inverseur



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3139 00	1/10	29,73	01	4010337039136
 sans griffes de fixation	3869 00	1/10	29,73	01	4010337064565

Caractéristiques

- Interrupteur et bouton-poussoir double allumage pour lequel la manette de gauche est un interrupteur et la manette de droite un bouton-poussoir.
- Pour commuter et changer la couleur de la lampe d'orientation LED.
- Pour la commande manuelle de détecteurs de mouvement.
- Pour la commande de postes secondaires de variateurs.
- Pour la commande d'un éclairage commuté.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W