GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Lecteur de carte d'hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3140 01	1	82,93	01	4010337042754
blanc brillant	3140 03	1	82,93	01	4010337042761
blanc satiné	3140 27	1	82,93	01	4010337042785
anthracite	3140 28	1	85,73	11	4010337042792
teinte alu (laqué)	3140 26	1	90,09	11	4010337042778
noir mat (laqué)	3140 005	1	90,09	11	4010337065104
gris mat (laqué)	3140 015	1	90,09	11	4010337127154
acier inoxydable (laqué)	3140 600	1	94,22	11	4010337045410

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Caractéristiques

- Le lecteur de carte d’hôtel peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d’économie d’énergie.
- Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés.
- Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:	2,5mm²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- Autres types sur demande.
- Protection antivol accrue grâce à une pièce de serrage à visser.
