

Module bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ contact NO à 1 pôle avec borne N

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3150 00	1/10/100	12,76	01	4010337038788
 sans griffes de fixation	3870 00	1/10/100	12,76	01	4010337064596

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- 3150 00:	32 mm
- 3870 00:	23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
--	--------------------

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.