© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec zone d inscription Contact NO unipolaire avec contact de signalisation à part



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	3152 31	1	46,76	14	4010337124085

Caractéristiques techniques

section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.
- Les étiquettes avec les symboles « lumière », « sonnette » et « porte » sont fournies.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.