


**Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec zone d'inscription Contact NO unipolaire avec contact de signalisation à part**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	3152 31	1	46,76	14	4010337124085

## Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- Montage apparent protégé contre l'eau IP66

## Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

## Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

## Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.
- Les étiquettes avec les symboles « lumière », « sonnette » et « porte » sont fournies.