© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ bouton-poussoir va-et-vient 1 pôle



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3156 00	1/10	12,76	01	4010337039099
 sans griffes de fixation	3876 00	1/10/100	12,76	01	4010337064695

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage
- 3156 00: 32 mm
- 3876 00: 23 mm

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.