

## Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec fenêtre de contrôle et plaque de montage Inverseur unipolaire



| Spécification                                                                           | Réf.    | UV.  | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|----|---------------|
|  blanc | 3156 13 | 1/10 | 20,03          | 13 | 4010337112563 |

### Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

### Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

### Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

### Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.