

Bouton-poussoir de store à bascule 10 A 250 V~ avec symboles de flèche et plaque de montage



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	3158 13	1/5	35,15	13	4010337112594

Caractéristiques

- Avec verrouillage contre le double enclenchement.
- Verrouillé électriquement et mécaniquement.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles 2,5mm²
jusqu'à:

Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.