


## Plaque avec zone d'inscription et vitre assortie aux interrupteurs, interrupteurs avec lampe de contrôle et boutons-poussoirs protégés contre l'eau



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 rouge RAL 3000	3206 30	1	29,02	14	4010337123811

### Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- Montage apparent protégé contre l'eau IP44

### Etendue de la livraison

- Étiquettes "Rauchabzug" et "Hausalarm" ainsi "Rookafvoer" et "Alarm" (Extraction de fumée et "Alarme maison") sont comprises.