GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Bascule 2x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3295 01	1/10	8,21	01	4010337040811
blanc brillant	3295 03	1/10/100	8,21	01	4010337040828
blanc satiné	3295 27	1/10	8,21	01	4010337040842
anthracite	3295 28	1/10	8,81	11	4010337040859
teinte alu (laqué)	3295 26	1/10	12,23	11	4010337040835
noir mat (laqué)	3295 005	1/10	12,23	11	4010337065616
gris mat (laqué)	3295 015	1/10/100	12,23	11	4010337110514
acier inoxydable	3295 600	1/5	19,74	11	4010337045267

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.