GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Bascule avec zone d inscription



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3299 01	1	8,54	01	4010337039471
blanc brillant	3299 03	1/10	8,54	01	4010337039488
blanc satiné	3299 27	1	8,54	01	4010337039501
anthracite	3299 28	1	9,08	11	4010337039518
teinte alu (laqué)	3299 26	1	12,46	11	4010337039495
noir mat (laqué)	3299 005	1	12,46	11	4010337066859
gris mat (laqué)	3299 015	1	12,46	11	4010337110545
acier inoxydable	3299 600	1/5	20,04	11	4010337044956

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.
- Les étiquettes avec les symboles « lumière », « sonnette » et « porte » sont fournies.
