


## Module interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~ avec élément d'éclairage LED orange 230 V~ disjoncteur à 2 pôles



| Spécification                                                                                                | Réf.    | UV.  | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|----|---------------|
|  avec griffes de fixation   | 3112 00 | 1/10 | 38,90          | 01 | 4010337038696 |
|  sans griffes de fixation | 3822 00 | 1/10 | 38,90          | 01 | 4010337038702 |

### Caractéristiques

- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.

### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

## Indications

- Peut également être raccordé en éclairable en tournant le module LED de 180°.
- 

## Etendue de la livraison

- Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.
-