© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ bouton-poussoir de série



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3153 00	1/10	19,96	01	4010337121145
 sans griffes de fixation	3823 00	1/10	19,96	01	4010337121169

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage	
- 3153 00:	32 mm
- 3823 00:	24 mm
section de raccordement	
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.