




Module bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ contact NO à 1 pôle avec contact de signalisation distinct



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|------|----------------|----|---------------|
|  avec griffes de fixation | 3152 00 | 1/10 | 18,21 | 01 | 4010337038801 |
|  sans griffes de fixation | 3872 00 | 1 | 18,21 | 01 | 4010337064633 |

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------|
| Profondeur de montage | |
| - 3152 00: | 32 mm |
| - 3872 00: | 23 mm |
| section de raccordement | |
| - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: | 2,5mm ² |

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.
