© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) Bornes à vis**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  blanc crème brillant | 4183 01 | 1/5 | 10,96 | 01 | 4010337093558 |
|  blanc brillant | 4183 03 | 1/10/100 | 10,96 | 01 | 4010337093572 |
|  blanc satiné | 4183 27 | 1/10 | 10,96 | 01 | 4010337093596 |
|  anthracite | 4183 28 | 1/10 | 12,26 | 11 | 4010337093602 |
|  teinte alu (laqué) | 4183 26 | 1/5 | 16,97 | 11 | 4010337093589 |
|  noir mat (laqué) | 4183 005 | 1/10 | 16,97 | 11 | 4010337093541 |
|  gris mat (laqué) | 4183 015 | 1/5 | 16,97 | 11 | 4010337093565 |
|  acier inoxydable | 4183 600 | 1 | 23,93 | 11 | 4010337093619 |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Caractéristiques**

- L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d’écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.
- Anneau de support mis à la terre.

---

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 32 mm |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible |
| section de raccordement<br>- Pour les conducteurs de: | 1,5 mm² à 2,5 mm² |
| Température ambiante<br>- protection renforcée contre les contacts accidentels: | 0 °C à +45 °C |

---

**Indications**

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

---