




## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ (IP20) TX\_44



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	4188 66	1/5	11,41	13	4010337093107
 anthracite	4188 67	1/5	17,53	13	4010337093114
 teinte alu	4188 65	1/5	17,53	13	4010337093091

### Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	29 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>

## Indications

- Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
  - Lors du montage, la bride d'étanchéité du cadre de finition doit également être utilisée.
-