© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	4418 70	1/5	13,54	01	4010337117841
 blanc satiné (laqué)	4418 72	1/5	19,50	11	4010337117858
 anthracite (laqué)	4418 73	1/5	19,50	11	4010337117827
 noir mat (laqué)	4418 74	1/5	19,50	11	4010337117865
 gris mat (laqué)	4418 76	1/5	19,50	11	4010337117834

Caractéristiques

- L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d’écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.
- Convient en particulier pour fiches angulaires.
- Convient également à une utilisation dans les systèmes sous plancher.
- Pour fixation par vis.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
