© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux orange et zone d inscription System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4452 01	1/5	29,18	01	4010337094630
 blanc brillant	4452 03	1/5	29,18	01	4010337094654
 blanc satiné	4452 27	1/5	29,18	01	4010337094678
 anthracite	4452 28	1/5	30,56	11	4010337094685
 teinte alu (laqué)	4452 26	1/5	35,39	11	4010337094661
 noir mat (laqué)	4452 005	1/5	35,39	11	4010337094623
 gris mat (laqué)	4452 015	1/5	35,39	11	4010337094647

Caractéristiques

- L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d’écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	29 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²

Etendue de la livraison

- L'élément de lampe néon est comprise dans la livraison.
- Une étiquette « EDV » est jointe.
