

## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux orange et zone d'inscription System 55



| Spécification                                                                                          | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 4452 01  | 1/5 | 29,18          | 01 | 4010337094630 |
|  blanc brillant     | 4452 03  | 1/5 | 29,18          | 01 | 4010337094654 |
|  blanc satiné       | 4452 27  | 1/5 | 29,18          | 01 | 4010337094678 |
|  anthracite         | 4452 28  | 1/5 | 30,56          | 11 | 4010337094685 |
|  teinte alu (laqué) | 4452 26  | 1/5 | 35,39          | 11 | 4010337094661 |
|  noir mat (laqué)   | 4452 005 | 1/5 | 35,39          | 11 | 4010337094623 |
|  gris mat (laqué)   | 4452 015 | 1/5 | 35,39          | 11 | 4010337094647 |

### Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.

Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

## Caractéristiques techniques

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Profondeur de montage:      | 29 mm                                     |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible                        |
| section de raccordement     |                                           |
| - Pour les conducteurs de:  | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Etendue de la livraison

- L'élément de lampe néon est comprise dans la livraison.
  - Une étiquette « EDV » est jointe.
-