






## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) Bornes à fiches



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	4453 70	1/10/100	11,18	01	4010337117636
 blanc satiné (laqué)	4453 72	1/5	17,19	11	4010337117643
 anthracite (laqué)	4453 73	1/5	17,19	11	4010337117612
 noir mat (laqué)	4453 74	1/5	17,19	11	4010337117650
 gris mat (laqué)	4453 76	1/5	17,19	11	4010337117629

### Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 32 mm

Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>
Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

---

## Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-