

## Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription System 55



| Spécification                                                                                                | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant       | 4457 01  | 1/5 | 11,77          | 01 | 4010337093244 |
|  blanc brillant           | 4457 03  | 1/5 | 11,77          | 01 | 4010337093268 |
|  blanc satiné             | 4457 27  | 1/5 | 11,77          | 01 | 4010337093329 |
|  anthracite               | 4457 28  | 1/5 | 13,12          | 11 | 4010337093336 |
|  teinte alu               | 4457 26  | 1/5 | 18,00          | 11 | 4010337093312 |
|  noir mat                 | 4457 005 | 1/5 | 18,00          | 11 | 4010337093237 |
|  gris mat                 | 4457 015 | 1/5 | 18,00          | 11 | 4010337093251 |
|  acier inoxydable (laqué) | 4457 600 | 1/5 | 26,75          | 11 | 4010337093343 |

## Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

---

## Caractéristiques techniques

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Profondeur de montage:      | 29 mm                                     |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible                        |
| section de raccordement     |                                           |
| - Pour les conducteurs de:  | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Etendue de la livraison

- Une étiquette « EDV » est jointe.
-