









## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4462 01	1/5	14,77	01	4010337093367
 blanc brillant	4462 03	1/5	14,77	01	4010337093381
 blanc satiné	4462 27	1/5	14,77	01	4010337093404
 anthracite	4462 28	1/5	16,07	11	4010337093411
 teinte alu	4462 26	1/5	20,78	11	4010337093398
 noir mat	4462 005	1/5	20,78	11	4010337093350
 gris mat	4462 015	1/5	20,78	11	4010337093374

### Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

## Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	29 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>
Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

---

## Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

---

## Etendue de la livraison

- Une étiquette « EDV » est jointe.

---