


**Prise avec broche de mise à la terre 16 A 250 V, clapet et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) (boîtier)
Mont.app. prot.eau**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  gris | 4485 35 | 1 | 17,05 | 14 | 4010337095880 |

Caractéristiques

- Avec bornes vissées.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Caractéristiques techniques

- section de raccordement
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
- Propriétés des conducteurs: rigide et flexible

Indications

- Homologuée selon NF C 61-314:2017.
- Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.