

System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4488 01	1/10	21,30	01	4010337095804
 blanc brillant	4488 03	1/10	21,30	01	4010337095835
 blanc satiné	4488 27	1/10	21,30	01	4010337095859
 anthracite	4488 28	1/10	22,62	11	4010337095866
 teinte alu (laqué)	4488 26	1/10	27,30	11	4010337095842
 noir mat (laqué)	4488 005	1/10	27,30	11	4010337095798
 gris mat (laqué)	4488 015	1/10	27,30	11	4010337095811
 acier inoxydable	4488 600	1/5	35,69	11	4010337095873

Caractéristiques

- Avec bornes enfichables.
- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	29 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²
Température ambiante	
- protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

Indications

- Homologuée selon NF C 61-314:2017.
- Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.