

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux orange et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4552 01	1/5	36,08	01	4010337095200
 blanc brillant	4552 03	1/5	36,08	01	4010337095217
 blanc satiné	4552 27	1/5	36,08	01	4010337095231
 anthracite	4552 28	1/5	37,38	11	4010337095248
 teinte alu (laqué)	4552 26	1/5	42,06	11	4010337095224
 noir mat (laqué)	4552 005	1/5	42,06	11	4010337095194
 gris mat (laqué)	4552 015	1/5	42,06	11	4010337095255

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.

Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	29 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²
Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Etendue de la livraison

- L'élément de lampe néon est comprise dans la livraison.
-