


## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, zone d'inscription et serrure avec serrures identiques



| Spécification  | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  gris | 4569 30 | 1   | 73,33          | 14 | 4010337094586 |

### Caractéristiques

- Avec bornes vissées.

### Caractéristiques techniques

section de raccordement

- Pour les conducteurs de:

1,5 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup>

Propriétés des conducteurs:

rigide et flexible

### Etendue de la livraison

- Quatre clés sont comprises dans la livraison.

- Étiquette vierge fournie.