








Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|----------|----------|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 4755 01 | 1/10 | 10,96 | 01 | 4010337093879 |
|  blanc brillant | 4755 03 | 1/10 | 10,96 | 01 | 4010337093893 |
|  blanc satiné | 4755 27 | 1/10/100 | 10,96 | 01 | 4010337093916 |
|  anthracite | 4755 28 | 1/10 | 12,26 | 11 | 4010337093923 |
|  teinte alu | 4755 26 | 1/5 | 16,97 | 11 | 4010337093909 |
|  noir mat | 4755 005 | 1/10 | 16,97 | 11 | 4010337093862 |
|  gris mat | 4755 015 | 1/5 | 16,97 | 11 | 4010337093886 |

Caractéristiques

- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Profondeur de montage: | 29 mm |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible |
| section de raccordement - Pour les conducteurs de: | 1,5 mm ² à 2,5 mm ² |
| Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: | 0 °C à +45 °C |

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
