


Prise double SCHUKO 16 A 250 V~, verticale, avec clapet précâblées



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  gris | 4780 30 | 1/5 | 36,31 | 24 | 4010337092681 |

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Propriétés des conducteurs: rigide et flexible

Indications

- Au lieu des prises SCHUKO, on peut également utiliser dans la combinaison verticale des interrupteurs, boutons-poussoirs ou signaux lumineux.