GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~ précâblé, complet avec cadre de finition Standard 55, type 5



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	4821 03	1	38,61	01	4010337095347

Caractéristiques techniques

Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.