GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module rapporté de commande System 3000 System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	5360 01	1/5	28,64	02	4010337027201
blanc brillant	5360 03	1/5	28,64	02	4010337027218
blanc satiné	5360 27	1/5	28,64	02	4010337027232
anthracite	5360 28	1/5	31,63	02	4010337027249
teinte alu (laqué)	5360 26	1/5	36,36	02	4010337027225
noir mat (laqué)	5360 005	1/5	36,36	02	4010337037453
gris mat (laqué)	5360 015	1/5	36,36	02	4010337087205
acier inoxydable	5360 600	1/5	44,94	02	4010337027256

Caractéristiques techniques

Température ambiante:	-20 °C à +45 °C

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.