GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module rapporté de commande System 3000 2x System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	5362 01	1/5	43,87	02	4010337063841
blanc brillant	5362 03	1/5	43,87	02	4010337063858
blanc satiné	5362 27	1/5	43,87	02	4010337063896
anthracite	5362 28	1/5	46,86	02	4010337063902
teinte alu (laqué)	5362 26	1/5	51,60	02	4010337063889
noir mat (laqué)	5362 005	1/5	51,60	02	4010337063919
gris mat (laqué)	5362 015	1/5	51,60	02	4010337087229
acier inoxydable	5362 600	1/5	60,17	02	4010337063926

Caractéristiques techniques

Température ambiante:	-20 °C à +45 °C

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.