

## Module rapporté de commande System 3000 Memory symboles de flèche System 55



| Spécification                                                                                          | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 5363 01  | 1/5 | 93,08          | 02 | 4010337027348 |
|  blanc brillant     | 5363 03  | 1/5 | 93,08          | 02 | 4010337027355 |
|  blanc satiné       | 5363 27  | 1/5 | 93,08          | 02 | 4010337027379 |
|  anthracite         | 5363 28  | 1/5 | 96,08          | 02 | 4010337027386 |
|  teinte alu (laqué) | 5363 26  | 1/5 | 100,80         | 02 | 4010337027362 |
|  noir mat (laqué)   | 5363 005 | 1/5 | 100,80         | 02 | 4010337037460 |
|  gris mat (laqué)   | 5363 015 | 1/5 | 100,80         | 02 | 4010337087236 |
|  acier inoxydable   | 5363 600 | 1/5 | 112,25         | 02 | 4010337027393 |

## Caractéristiques

- Mémorisation d'une heure de montée et d'abaissement ou d'une heure d'activation et de désactivation. En fonctionnement Memory, ces moments de commutation seront répétés selon un cycle de 24 heures.
- La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement de Memory.
- Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.

---

## Caractéristiques techniques

Température ambiante: -5 °C à +45 °C

---