© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module rapporté tactile System 3000 System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	5365 01	1/5	89,93	02	4010337096856
blanc brillant	5365 03	1/5	89,93	02	4010337096863
blanc satiné	5365 27	1/5	89,93	02	4010337096887
anthracite	5365 28	1/5	93,06	02	4010337096894
teinte alu (laqué)	5365 26	1/5	97,74	02	4010337096870
noir mat (laqué)	5365 005	1/5	97,74	02	4010337096917
gris mat (laqué)	5365 015	1/5	97,74	02	4010337107071
acier inoxydable	5365 600	1/5	106,45	02	4010337096900

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Caractéristiques

- La commande s’effectue en touchant ou en balayant légèrement la zone de commande.
- Trois valeurs de luminosité peuvent être mémorisées grâce au module variateur System 3000.
- Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
- Fonction de verrouillage avec module de commande de store System 3000.
- Affichage de l'état par barre lumineuse LED pour la représentation de la luminosité ou de la position des lamelles.
- Affichage permanent ou temporaire de l’état (l'affichage de l’état s'éteint après 5 secondes sans effleurement).
- Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Caractéristiques techniques

Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
