







## Module rapporté tactile System 3000 System 70



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	5365 70	1/5	92,95	02	4010337124252
 blanc satiné (laqué)	5365 72	1/5	100,76	02	4010337124269
 anthracite (laqué)	5365 73	1/5	100,76	02	4010337124276
 noir mat (laqué)	5365 74	1/5	100,76	02	4010337124283
 gris mat (laqué)	5365 76	1/5	100,76	02	4010337124290

### Caractéristiques

- La commande s'effectue en touchant ou en balayant légèrement la zone de commande.
- Trois valeurs de luminosité peuvent être mémorisées grâce au module variateur System 3000.
- Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
- Fonction de verrouillage avec module de commande de store System 3000.
- Affichage de l'état par barre lumineuse LED pour la représentation de la luminosité ou de la position des lamelles.
- Affichage permanent ou temporaire de l'état (l'affichage de l'état s'éteint après 5 secondes sans effleurement).
- Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

### Caractéristiques techniques

Température ambiante: -5 °C à +45 °C