GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Horloge de store et horloge programmable Display System 3000 System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	5366 01	1/5	104,52	02	4010337027430
 blanc brillant	5366 03	1/5	104,52	02	4010337027447
 blanc satiné	5366 27	1/5	104,52	02	4010337027461
 anthracite	5366 28	1/5	107,55	02	4010337027478
 teinte alu (laqué)	5366 26	1/5	112,25	02	4010337027454
 noir mat (laqué)	5366 005	1/5	112,25	02	4010337037484
 gris mat (laqué)	5366 015	1/5	112,25	02	4010337087243
 acier inoxydable (laqué)	5366 600	1/5	120,85	02	4010337027485

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Caractéristiques

- Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
- Programmation rapide pour prise en charge de l'heure du jour actuelle comme moment programmé de fonctionnement/de commutation.
- Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
- Commutation lors du lever ou plutôt du coucher (fonction astronomique) réglable pour 18 pays.
- Temps astronomique pour le lever et le coucher du soleil réglable de manière individuelle à ±2 heures.
- La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
- L'affichage s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.
- Programmation d'une heure de montée et d'une heure d'abaissement ou de deux heures d'activation et de désactivation pour les jours de la semaine Lu-Ve et Sa+Di.

Caractéristiques techniques

Précision de marche - par mois:	± 10 s
Réserve de marche:	env. 4 h
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
