


## Horloge de store et horloge programmable Display System 3000 System 70



| Spécification                                                                                            | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant         | 5366 70 | 1/5 | 107,38         | 02 | 4010337118565 |
|  blanc satiné (laqué) | 5366 72 | 1/5 | 115,11         | 02 | 4010337118572 |
|  anthracite (laqué)   | 5366 73 | 1/5 | 115,11         | 02 | 4010337118541 |
|  noir mat (laqué)     | 5366 74 | 1/5 | 115,11         | 02 | 4010337118589 |
|  gris mat (laqué)     | 5366 76 | 1/5 | 115,11         | 02 | 4010337118558 |

### Caractéristiques

- Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
- Programmation rapide pour prise en charge de l'heure du jour actuelle comme moment programmé de fonctionnement/de commutation.
- Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
- Commutation lors du lever ou plutôt du coucher (fonction astronomique) réglable pour 18 pays.
- Temps astronomique pour le lever et le coucher du soleil réglable de manière individuelle à  $\pm 2$  heures.
- La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
- L'affichage s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.
- Programmation d'une heure de montée et d'une heure d'abaissement ou de deux heures d'activation et de désactivation pour les jours de la semaine Lu-Ve et Sa+Di.

### Caractéristiques techniques

Précision de marche

- par mois:  $\pm 10$  s

Réserve de marche: env. 4 h

Température ambiante: -5 °C à +45 °C

---