

Bascule 2x sans impression avec fenêtre de contrôle System 55



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|----------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 5369 01 | 1/5 | 11,29 | 02 | 4010337460534 |
| blanc brillant | 5369 03 | 1/5 | 11,29 | 02 | 4010337460589 |
| blanc satiné | 5369 27 | 1/5 | 11,29 | 02 | 4010337063650 |
| anthracite | 5369 28 | 1/5 | 14,27 | 02 | 4010337063643 |
| teinte alu | 5369 26 | 1/5 | 16,32 | 02 | 4010337063711 |
| noir mat | 5369 005 | 1/5 | 16,32 | 02 | 4010337063629 |
| gris mat | 5369 015 | 1/5 | 16,32 | 02 | 4010337087267 |
| acier inoxydable | 5369 600 | 1/5 | 19,77 | 02 | 4010337063568 |

Caractéristiques

- Bascules de commande sans impression comme remplacement pour les bascules originales marquées avec des symboles.
 - Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite.
-

Indications

- En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer.
-