

## Bascule 2x sans impression avec fenêtre de contrôle System 70



| Spécification                                                                                            | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant         | 5369 70 | 1/5 | 13,39          | 02 | 4010337119128 |
|  blanc satiné (laqué) | 5369 72 | 1/5 | 18,42          | 02 | 4010337119135 |
|  gris mat (laqué)     | 5369 76 | 1/5 | 18,42          | 02 | 4010337119111 |
|  anthracite (laqué)   | 5369 73 | 1/5 | 18,42          | 02 | 4010337119104 |
|  noir mat (laqué)     | 5369 74 | 1/5 | 18,42          | 02 | 4010337119142 |

### Caractéristiques

- Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite.

### Indications

- En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer.