

## Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 1,10 m Komfort BT TX\_44



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	5374 66	1	146,49	02	4010337049586
anthracite	5374 67	1	153,77	02	4010337049616
teinte alu	5374 65	1	153,77	02	4010337049579

### Caractéristiques

- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3 fils System 3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
- Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l'éclairage pour la durée du délai de temporisation.
- Commutation manuelle entre le fonctionnement automatique et l'allumage/extinction en permanence au niveau de l'appareil possible.

#### Avec module de commutation System 3000

- Fonctionnement de courte durée

#### Avec module variateur System 3000

- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System 3000 avec module rapporté de commande.
- Fonction d'éclairage de base.
- Fonction d'éclairage nocturne.

#### Fonctions avec l'application Gira System 3000

- Réglage du seuil de luminosité.
  - Sensibilité des deux capteurs réglable individuellement (0, 25, 50, 75, 100 %).
  - Réglage du délai de temporisation.
  - Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures.
  - Simulation de présence.
  - Avertissement de mise hors service.
  - Fonctionnement de jour.
  - Test de détection.
- Les fonctions de temporisation peuvent différer de l'original.  
Prix public de détail dans les pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

## Caractéristiques techniques

Angle de détection:	180°
<b>Valeur de luminosité</b>	
- Réglable:	env. 5 à 500 lx
- Fixe:	Fonctionnement de jour
<b>Sensibilité:</b>	
	0, 25, 50, 75, 100 %
<b>Indice de protection</b>	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
<b>Délai de temporisation:</b>	
	10 s à 60 min
<b>Hauteur de montage max. 1,10 m</b>	
- Zone de détection avant:	32 m max.
- Portée de chaque côté:	19 m max.
<b>Puissance d'émission:</b>	
	max. 2,5 mW, classe 2
<b>Portée de transmission:</b>	
	type 10 m
<b>Température ambiante:</b>	
	-20°C à +45°C

---

## Indications

- Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.

---

## Etendue de la livraison

- Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.

---