© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 2,20 m Standard System 55**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| blanc crème brillant | 5375 01 | 1/5 | 78,99 | 02 | 4010337051138 |
| blanc brillant | 5375 03 | 1/5 | 78,99 | 02 | 4010337051145 |
| blanc satiné | 5375 27 | 1/5 | 78,99 | 02 | 4010337051169 |
| anthracite | 5375 28 | 1/5 | 81,99 | 02 | 4010337051176 |
| teinte alu (laqué) | 5375 26 | 1/5 | 86,72 | 02 | 4010337051152 |
| noir mat (laqué) | 5375 005 | 1/5 | 86,72 | 02 | 4010337051183 |
| gris mat (laqué) | 5375 015 | 1/5 | 86,72 | 02 | 4010337087298 |
| acier inoxydable (laqué) | 5375 600 | 1/5 | 95,31 | 02 | 4010337051190 |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Caractéristiques**

- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3 fils System 3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
- Seuil de luminosité réglable.
- Sensibilité réglable selon quatre niveaux.
- Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l'éclairage pour la durée du délai de temporisation.

Avec module variateur System 3000

- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System 3000 avec module rapporté de commande.

---

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Angle de détection: | 180° |
| Valeur de luminosité | |
| - Réglable: | env. 5 à 500 lx |
| - Fixe: | Fonctionnement de jour |
| Sensibilité: | 25, 50, 75, 100 % |
| Indice de protection | |
| - System 55, System 70: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Délai de temporisation: | env. 2 min fixe |
| Hauteur de montage max. 2,20 m | |
| - Zone de détection avant: | 15 m max. |
| - Portée de chaque côté: | 10 m max. |
| Hauteur de montage max. 1,10 m | |
| - Zone de détection avant: | 10 m max. |
| - Portée de chaque côté: | 9 m max. |
| Température ambiante: | -20°C à +45°C |

---