

Module rapporté détecteur de mouvement System 3000, 1,10 m Standard avec DdT System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	5379 01	1/5	78,99	02	4010337124801
 blanc brillant	5379 03	1/5	78,99	02	4010337124818
 blanc satiné	5379 27	1/5	78,99	02	4010337124832
 anthracite	5379 28	1/5	81,99	02	4010337124849
 teinte alu (laqué)	5379 26	1/5	86,72	02	4010337124825
 gris mat (laqué)	5379 015	1/5	86,72	02	4010337124863
 noir mat	5379 005	1/5	86,72	02	4010337124856
 acier inoxydable	5379 600	1/5	95,31	02	4010337124962

Caractéristiques

- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3 fils System 3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
- Délai de temporisation réglable
- Seuil de luminosité réglable.
- Sensibilité réglée à 75 %.
- Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l'éclairage pour la durée du délai de temporisation.

Avec module variateur System 3000

- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System 3000 avec module rapporté de commande.

Caractéristiques techniques

Angle de détection:	180°
Délai de temporisation	
- Réglable:	De 10 s à 30 min
Valeur de luminosité	
- Réglable:	env. 5 à 500 lx
- Fixe:	Fonctionnement de jour
Sensibilité	
- fixée à:	75 %
Indice de protection	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Hauteur de montage max. 1,10 m	
- Zone de détection avant:	32 m max.
- Portée de chaque côté:	19 m max.
Température ambiante:	-20°C à +45°C

Indications

- Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.

Etendue de la livraison

- Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.
-