© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Module rapporté détecteur de mouvement System 3000, 1,10 m Standard avec DdT System 70**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  blanc brillant | 5379 70 | 1/5 | 81,87 | 02 | 4010337124917 |
|  blanc satiné (laqué) | 5379 72 | 1/5 | 89,60 | 02 | 4010337124924 |
|  anthracite (laqué) | 5379 73 | 1/5 | 89,60 | 02 | 4010337124931 |
|  noir mat (laqué) | 5379 74 | 1/5 | 89,60 | 02 | 4010337124948 |
|  gris mat (laqué) | 5379 76 | 1/5 | 89,60 | 02 | 4010337124955 |

**Caractéristiques**

- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3 fils System 3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
- Délai de temporisation réglable
- Seuil de luminosité réglable.
- Sensibilité réglée à 75 %.
- Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation.

Avec module variateur System 3000

- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System 3000 avec module rapporté de commande.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Angle de détection: | 180° |
| Délai de temporisation | |
| - Réglable: | De 10 s à 30 min |
| Valeur de luminosité | |
| - Réglable: | env. 5 à 500 lx |
| - Fixe: | Fonctionnement de jour |
| Sensibilité | |
| - fixée à: | 75 % |
| Indice de protection | |
| - System 55, System 70: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Hauteur de montage max. 1,10 m | |
| - Zone de détection avant: | 32 m max. |
| - Portée de chaque côté: | 19 m max. |
| Température ambiante: | -20°C à +45°C |

---

**Indications**

- Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.

---

**Etendue de la livraison**

- Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.

---