






Module rapporté détecteur de mouvement System 3000, 1,10 m Standard avec DdT System 70



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	5379 70	1/5	81,87	02	4010337124917
 blanc satiné (laqué)	5379 72	1/5	89,60	02	4010337124924
 anthracite (laqué)	5379 73	1/5	89,60	02	4010337124931
 noir mat (laqué)	5379 74	1/5	89,60	02	4010337124948
 gris mat (laqué)	5379 76	1/5	89,60	02	4010337124955

Caractéristiques

- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3♦fils System♦3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
- Délai de temporisation réglable
- Seuil de luminosité réglable.
- Sensibilité réglée à 75 %.
- Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l'éclairage pour la durée du délai de temporisation.

Avec module variateur System♦3000

- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System♦3000 avec module rapporté de commande.

Caractéristiques techniques

Angle de détection:	180°
Délai de temporisation - Réglable:	De 10 s à 30 min
Valeur de luminosité - Réglable: - Fixe:	env. 5 à 500 lx Fonctionnement de jour
Sensibilité - fixée à:	75 %
Indice de protection - System 55, Gira F100: - TX_44:	IP20 IP44
Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: - Portée de chaque côté:	32 m max. 19 m max.
Température ambiante:	-20°C à +45°C

Indications

- Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.

Etendue de la livraison

- Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.
