© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Bascule 2x commande audio System 55**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  blanc crème brillant | 5384 01 | 1/5 | 13,24 | 02 | 4010337122739 |
|  blanc brillant | 5384 03 | 1/5 | 13,24 | 02 | 4010337122746 |
|  blanc satiné | 5384 27 | 1/5 | 13,24 | 02 | 4010337122753 |
|  anthracite | 5384 28 | 1/5 | 16,06 | 02 | 4010337122760 |
|  teinte alu (laqué) | 5384 26 | 1/5 | 18,02 | 02 | 4010337122777 |
|  noir mat (laqué) | 5384 005 | 1/5 | 18,02 | 02 | 4010337122784 |
|  gris mat (laqué) | 5384 015 | 1/5 | 18,02 | 02 | 4010337122791 |
|  acier inoxydable | 5384 600 | 1/5 | 21,46 | 02 | 4010337122807 |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Caractéristiques**

- Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite.

---

**Indications**

- En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer.

---