# GIRA Fiche technique



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Thermostat d ambiance BT System 3000 System 55**

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| blanc crème brillant | 5394 01 | 1/5 | 141,32 | 02 | 4010337055273 |
| blanc brillant | 5394 03 | 1/5 | 141,32 | 02 | 4010337055280 |
| blanc satiné | 5394 27 | 1/5 | 141,32 | 02 | 4010337055464 |
| teinte alu (laqué) | 5394 26 | 1/5 | 147,62 | 02 | 4010337055457 |
| anthracite | 5394 28 | 1/5 | 145,11 | 02 | 4010337055525 |
| noir mat (laqué) | 5394 005 | 1/5 | 147,62 | 02 | 4010337055679 |
| gris mat (laqué) | 5394 015 | 1/5 | 147,62 | 02 | 4010337087328 |
| acier inoxydable | 5394 600 | 1/5 | 154,68 | 02 | 4010337055655 |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Caractéristiques**

- Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000.
- Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
- Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante.

Fonctions sur le module rapporté

- L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide.
- Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
- Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire.
- Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel.
- Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points.
- Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée).
- Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
- Activation du mode de refroidissement via l'utilisation.
- Supporte les capteurs de température internes et externes.
- Détection chute température.
- Verrouillage de commande.
- Fonction de protection de vanne.
- Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.

Fonctions avec l'application Gira System 3000

- Minuterie hebdomadaire avec 40 points de commutation et températures programmables individuellement.
- Mode vacances (début, fin, température).
- Fonction Boost : Chauffage rapide pendant 5 minutes maximum.
- Verrouillage de l'opération locale possible.
- Intégration d'un capteur de température externe via Bluetooth®.
- Valeurs de température minimum et maximum réglable.
- Possibilité de copier les paramètres et les programmes horaires vers d'autres modules rapportés.
- La combinaison du module rapporté 5393xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (indice).

---

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Précision de marche par mois: | ± 10 s |
| Réserve de marche: | env. 4 h |
| Fréquence radio: | de 2,402 à 2,480 GHz |
| Puissance d’émission: | max. 2,5 mW, classe 2 |
| Portée de transmission: | type 10 m |
| Température ambiante: | -5°C à +45°C |

---

**Indications**

- Lorsque vous êtes connecté à l’application Gira System 3000, l’heure et la date sont mises à jour.

---