


Module de commande de store System 3000 avec entrée de poste secondaire



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5414 00	1/5	134,60	02	4010337027423

Caractéristiques

- Commande électrique de stores, de volets roulants et d'auvents.
- Fonctionnement comme poste principal ou poste secondaire.
- L'intégration aux commandes de groupes ou aux commandes centrales, avec d'autres modules de stores ou d'autres appareils de commande, est possible via les entrées de poste secondaire.
- Verrouillage de l'alarme de vent via l'entrée de poste secondaire.
- Une position intermédiaire personnalisée peut être mémorisée avec un module rapporté.
- La commande d'un moteur, p. ex. pour ajuster les positions finales, est possible sans module rapporté.
- Fonction de polarité des sorties pour mise en service simplifiée.
- Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Combinaison avec module rapporté de commande RF Multi 1x/2x pour KNX

- Actionneur de store 1x.
- Canal du capteur 1x ou 2x.
- Possibilité de commande locale du module System 3000.
- Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
- Mesure de la température.
- Sélection de la fonction du module : type de rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel), fonction pare-soleil, tension de la tenture pour auvents, correction de la position finale pour la fonction de ventilation, temps de marche automatique via le bus KNX, fonction d'ambiance (16 ambiances), fonction verrouillage.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Puissance de raccordement des moteurs:	700 W
Mode veille:	0,1 W à 0,5 W
Montage:	dans une boîte pour appareil selon DIN 49073
Profondeur de montage:	24 mm
section de raccordement	
- Fil rigide:	de 1 à 4 mm ²

- fil souple avec embout: de 0,5 à 2,5 mm²

Température ambiante: -5°C à +45°C
