

Actionneur de store radio eNet 1x Mini



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5427 00	1/5	131,82	42	4010337774235

Caractéristiques

- L'actionneur de store radio eNet permet de commander des fermetures motorisées telles que des stores vénitiens, des volets roulants ou des stores banne.
- Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance.
- Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
- Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
- Temps de marche de la fermeture mémorisable.
- Temps de commande des lamelles mémorisable.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
En attente:	max. 0,5 W
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Puissance de raccordement des moteurs:	1000 W
section de raccordement:	4 mm ² max.
Fréquence radio:	de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):	env. 100 m
Dimensions:	Ø 53,0 H 28,0 mm

Indications

- Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.
